

RENESAS GEL

RSG15

特徴


リペアできる両面ゲルテープ製品です。
独自の技術で、貼った後でもきれにはがせます。
先端を持って伸ばすことにより、リペアしやすく、様々な用途に使用できます。

簡単にはがせます。
糊残りしません。
多くの材質に粘着いたします。


用途

部品の固定・リペア
展示品・広告の一時的貼り付け
部材の保持


製品仕様




特性



リペア性試験



RSGの伸張性試験



粘着力試験

製品名	粘着力(N/25mm) SUS	厚み(μm)	伸び率(%)	破断強度(N)
RSG15	25	150	724	3.2

※試験方法 / 規格

リペア性試験 RSGをガラスと銅板へ貼って48h後のリペア試験(タブ部分を治具で引っ張る)を行う [KGK法]

粘着力試験 サンプルサイズ: 25mm巾×100mm 被着体: SUS 引張速度: 300mm/min [JIS Z 0237に準拠]

伸長性試験 サンプルサイズ: 10mm巾×4mm(チャック間距離20mm) 引張速度: 200mm/min [KGK法]

ご使用上の注意

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。

但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。

したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。

ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

TEL 04-2944-5151

改訂: 2018年10月