

RENESAS GEL

RSG15

특징


리페어 가능한 양면 겔 테이프 제품입니다.
독자 기술로 접합 후에도 깨끗하게 박리가 됩니다.
끝 부분을 잡고 당기는 것으로 리페어가 쉬워 여러 용도로 사용이 가능합니다.

간단히 박리 됩니다.
찢이 남지 않습니다.
많은 재질에 점착 합니다.


용도

부품의 고정·리페어
전시품·광고의 일시적 접합
부재의 유지

제품사양




특성




테이프를 늘려,
테이프 접촉면적을 감소=


리페어성 시험



RSG의 신장성 시험



RSG



종래품

점착력 시험

깨끗하게 박리 됨

제 품 명	점 착 력 (N/25mm) SUS	두 께 (μ m)	신 율 (%)	파 단 강 도 (N)
RSG15	25	150	724	3.2

※시험방법 / 규격

리페어 성 시험 RSG를 글라스와 동판에 붙여 48h후 리페어 시험(탭 부분을 지그로 당김)을 실행 [KGK법]

점착력 시험 샘플 사이즈: 25mm $\times$ 100mm 피착체: SUS 인장속도: 300mm/min [JIS Z 0237준거]

신장성 시험 샘플 사이즈: 10mm $\times$ 4mm (체크 간 거리 20mm) 인장속도: 200mm/min [KGK법]

사용 상 주의

기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.

단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.

따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.

사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
Tel. 04-2944-5151

改訂: 2018年10月